


# Endkappen BLine-E-M-ON01

BLine E-M-ON01 Endkappe schwarz für Profil P-M-ON01 u. Abd. C-M-02 ohne Bohrung

Artikel-Nr.: 171909



---

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Endkappe ABS schwarz ohne Kabelloch für Aufbauprofil P-M-ON01 und Abdeckung C-M-02 BILTON LEDON Technology  
Endkappen BLine-E-M-ON01 Artikel 171909 Die Endkappen BLine-E-M-ON01 besteht aus Kunststoff und die Oberfläche ist  
schwarz . Kabelloch: ohne Abmessungen (L x B x H): 7,5 mm x 20,0 mm x 15,0 mm



# MECHANISCHE DATEN

## Endkappen BLine-E-M-ON01

Werkstoff	Kunststoff
<b>BLine E-M-ON01 Endkappe schwarz für Profil P-M-ON01 u. Abd. C-M-02 ohne Bohrung</b>	
Breite [mm]	20,0
Artikel-Nr.: 171909	
Länge [mm]	7,5
Höhe [mm]	15,0
Farbe	schwarz
Ausführung	Endkappe
Geeignet für	Aufbauprofil
Mit Loch	ohne



## VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	4250716952711
Artikel-Nr.	171909
Nettogewicht [g]	1
Bruttogewicht [g]	40
Bruttobreite [mm]	100,0
Bruttohöhe [mm]	100,0
Bruttolänge [mm]	30,0
Zolltarifnummer	39169050
Nettobreite [mm]	20,0
Nettohöhe [mm]	15
Nettolänge [mm]	7.5
Ursprungsland	CN

\* Unsere Aluminiumprofile, Kunststoffprofile sowie das dazugehörige Zubehör sind ausschließlich für den Einsatz im Bereich der LED-Beleuchtung, insbesondere für LED-Strips, vorgesehen. Sie dienen als integrale Bestandteile von Leuchten und sind entsprechend für diesen Verwendungszweck konzipiert. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere eine Zweckentfremdung außerhalb der LED-Beleuchtung, liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgekosten, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung unserer Produkte resultieren.

SICHERHEITSGEOMETRIE: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)